

Стопорний елемент YSRWJ-5-8-A

Номер деталі: 192968

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	5
Крок	8 мм
Демпфування	Саморегулююче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Прецизійне регулювання	0.03 мм
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Максимальна швидкість удару	2 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	8 мм
Максимальна сила удару	200 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	1 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	10000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.01 Дж
Сила скидання	1 Н
Вага продукту	45 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Латунь Нікельований
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь