

Кабель з роз'ємом KME-1-24-10-LED

Номер деталі: 193455

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відображення стану сигналу	LED жовтий
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	570 г
Електричне підключення 1	Кутова розетка прямокутного дизайну, 3-ріп, форма С
Електричне підключення 2	Відкритий кінець, 2- жильний
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Струмове навантаження при 40 °С	4 А
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Довжина кабелю	10 м
Властивості кабелю	для статичних рішень
Мінімальний радіус згину кабелю	52 мм
Діаметр кабелю	5.2 мм
Допуск діаметра кабелю	± 0,1 мм
Склад кабелю	2 x 0,75 мм ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °С...80 °С
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штекерних контактів	Посріблений сплав міді