

Кабель з роз'ємом KMYZ-4-24-2,5-B

Номер деталі: 193691

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	32 г
Електричне підключення	Розетка кутова кабель Прямокутна конструкція MSZC
Діапазон робочої напруги постійного струму	3 В...36 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Струмове навантаження при 40 °C	1 А
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Довжина кабелю	2,5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Склад кабелю	2 x 0,35 мм²
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	PA
Матеріал штекерних контактів	Бронза