


Сильфонный цилиндр EB-385-230

Номер деталі: 193791

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	385
Необхідний монтажний Ø	400 мм
Крок	230 мм
Максимальна висота, висуnutий	310 мм
Максимальний кут нахилу	20 град.
Максимальне пересування	20 мм
Мінімальна монтажна висота	77 мм
Режим роботи	Одиначної дії
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	400 Н
Вага продукту	6900 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	NR/BR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований