

Пластиковая труба
PQ-PA-28X2,5X3000
Номер деталі: 194594

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	28 мм
Внутрішній Ø	23 мм
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...10 бар
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-25 °C...75 °C
Температура навколишнього середовища	-25 °C...75 °C
Вага виробу за довжиною	0.204 кг/м
Колір	Чорний
Матеріал трубки	PA