

# Ніпельний Т-подібний фітинг ТСN-M5-РК-2

Номер деталі: 19525

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	1.3 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °С...60 °С
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба М5
Пневматичне з'єднання 2	Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Сталь Цинк дитий під тиском