

# Пластиковая трубка PLN-6X1-SW

Номер деталі: 195281

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                               | 6 мм                                                                                                             |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 32 мм                                                                                                            |
| Внутрішній Ø                              | 4 мм                                                                                                             |
| Мінімальний радіус вигину                 | 11 мм                                                                                                            |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi                                              |
| Зверніть увагу на робочий тиск            | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C                                                                            |
| Дозвіл                                    | TÜV                                                                                                              |
| Орган сертифікації                        | B 013277 0506 00                                                                                                 |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду)                                        |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                                                                   |
| Клас "чистої кімнати"                     | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1                                 |
| Допуск до харчової промисловості          | див. розширену інформацію про матеріал                                                                           |
| Температура навколишнього середовища      | -30 °C...80 °C                                                                                                   |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.0147 кг/м                                                                                                      |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм |
| Колір                                     | Чорний                                                                                                           |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                                                                                               |
| Матеріал трубки                           | PE                                                                                                               |