

Вологовідділювач CQA-28

Номер деталі: 196984

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	20 мм
Положення монтажу	Бажано вертикально
Розмір упаковки	1
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...7 бар
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-25 °C...75 °C
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	18 г
Пневматичний порт 1	Роз'єм CQ-28
Пневматичне з'єднання 2	Втулка CQ-28
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Латунь