


Відсічний клапан HE-N3/4-LO

Номер деталі: 197131

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Тип контролю	прямий
Робочий тиск	1 бар...10 бар
Значення C	36.28 л/с-бар
b значення	0.21
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	8000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Можливість вкручування
Положення монтажу	Будь-який
Напрямок потоку	Не реверсивні
Вага продукту	1000 г
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/4 NPT
Пневматичний порт 3	1 NPT
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском