

# Відсічний клапан HE-N1-LO

Номер деталі: 197132

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                          |
| Вихлопна функція                                                 | не регулюється                                  |
| Тип контролю                                                     | прямий                                          |
| Робочий тиск                                                     | 1 бар...10 бар                                  |
| Значення C                                                       | 38.47 л/с-бар                                   |
| b значення                                                       | 0.47                                            |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 10000 л/хв                                      |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 3 - сильний опір корозії                        |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                  |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                  |
| Тип кріплення                                                    | Можливість вкручування                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                       |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                   |
| Вага продукту                                                    | 1000 г                                          |
| Пневматичний порт 1                                              | 1NPT                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1 NPT                                           |
| Пневматичний порт 3                                              | 1 NPT                                           |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                               |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній литий під тиском                       |