

**Плита**  
**MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB**  
Номер деталі: 197247

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 2                                                               |
| Робочий тиск                                        | 0 бар...8 бар                                                   |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...40 °C                                                    |
| Тип кріплення клапана                               | з внутрішньою різьбою                                           |
| Пневматичний порт 1                                 | M5                                                              |
| Пневматичне з'єднання 2                             | M3                                                              |
| Пневматичний порт 3                                 | M5                                                              |
| Матеріал монтажної плити                            | Кований алюмінієвий сплав                                       |