

Паяльний цоколь PCBC-A-10

Номер деталі: 197261

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з паяльним цоколем
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	5 г
Розмір упаковки	10
Електричне підключення	2-pin
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-40 °C...115 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA