

Термінал CPX

Номер деталі: 197330

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Електричний контроль	Fieldbus Інтегрований контролер
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C -5°C <= Ta <= +50°C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії
Знак KC	KC-EMV
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (RU) Зона 2 (UKEX)
ATEX-категорія, газ	II 3G
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Тип захисту Ex для газу	Ex ec IIC T4 Gc X
LED дисплеї	стан шини стан каналу стан модуля стан системи
Діагностика	Діагностика пам'яті Канальна та модульно-орієнтована діагностика Занадто низька напруга модулів
Максимальний адресний простір, входи	64 байт
Максимальний адресний простір, виходи	64 байт
Параметризація	Діагностика поведінки Реакція на аварію Форсування каналів Налаштування сигналу

Особливості	Значення
Час внутрішнього циклу	< 1 ms
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 В...30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Максимальне живлення	16 А