

Пневмоострів МН1

Номер деталі: 197334

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний 3/2 закритий моностабільний 3/2 відкритий моностабільний
Розмір клапана	10 мм
Максимальний нормальний номінальний потік	10 l/min при 10 мм
Пневматичне робоче з'єднання	M3
Робочий тиск	-0.9 бар...8 бар
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Орган сертифікації	UL MN19482
Номінальний розмір	0.9 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Конструкція	Сідловий клапан зі зворотною пружиною
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Відображення стану сигналу	LED
Придатність для вакууму	Так
Номінальна робоча напруга АС	24 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	12 В 24 В 5 В
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-5 °C...40 °C
Ступінь захисту	IP40 IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Електричний контроль	Індивідуальне під'єднання Мільтипін
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Максимальна кількість мість для певморозподільників	24
Конструкція пневмоострова	Фіксована сітка