

Спіральна пластикова трубка PUN-6X1-S-2-BL

Номер деталі: 197591

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	2 м
Зовнішній Ø	6 мм
Довжина блоку	0.518 м
Внутрішній Ø	4 мм
Діаметр обмотки	46 мм
Кількість обертів	52
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	110 г
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 4 мм
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)