

Спиральна пластикова трубка PUN-4X0,75-S-1-SW

Номер деталі: 197603

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	1 м
Зовнішній Ø	4 мм
Довжина блоку	0.284 м
Внутрішній Ø	2.6 мм
Діаметр обмотки	25 мм
Кількість обертів	45
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0527 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	27 г
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)