

Спіральна пластикова трубка PUN-8X1,25-S-1-SW

Номер деталі: 197608

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	1 м
Зовнішній Ø	8 мм
Довжина блоку	0.304 м
Внутрішній Ø	5.7 мм
Діаметр обмотки	60 мм
Кількість обертів	12
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	65 г
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 8 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)