

Осьовий комплект EAMM-A-P8-38A-60P

Номер деталі: 1987308

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	21 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 кг·мм²
Передаваний крутний момент	12.5 Н·м
Вага продукту	210 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	P8-38A
Код інтерфейсу Motor In	60P
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	38A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS