

# Накидна гайка МСК-РК-З

Номер деталі: 205254

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення   |
|--|--|
| Розмір   | Внутрішня різьба М6х0,75   |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар                                 |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...174 psi  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 2 - помірний вплив корозії   |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B2-L   |
| Температура навколишнього середовища             | -10 °С...60 °С   |
| Пневматичний порт 1                              | Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою |
| Матеріал накидної гайки                          | Анодований алюмінієвий сплав   |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS   |