

Накидна гайка МСК-РК-4-Р

Номер деталі: 205257

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Внутрішня різьба M8x1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS