

## Накидна гайка МСК-РК-13

Номер деталі: 206504

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Внутрішня різьба M22x1                             |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар         |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...174 psi                              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 2 - помірний вплив корозії                         |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                     |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...60 °C                                     |
| Пневматичний порт 1                             | Для ніпеля з внутрішнім Ø 13 мм, з накидною гайкою |
| Матеріал накидної гайки                         | Анодований алюмінієвий сплав                       |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                 |