


Опорна стійка LBG-80-R3

Номер деталі: 2078797

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	6 кН
Вага продукту	1050 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал болта	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал запобіжника	Високолегована нержавіюча сталь