

Поворотний колектор GF-1/4

Номер деталі: 2094

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	11.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Нормальний потік 1-2,1 (6->0)	2932 л/хв
Нормальний потік 1-2.X відкритий (6->0)	2977 л/хв
Нормальний номінальний потік 1,1-2,1	1792 л/хв
Макс. швидкість обертання	300 об/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	250 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал валу	Високолегована сталь