

Дросель GRO-1/4

Номер деталі: 2109

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Регулювальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	350 л/хв
Робочий тиск	0 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	80 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал гвинта для регулювання	Сталь Оцинкований