

Накидна гайка МСК-РК-4-КУ

Номер деталі: 211291

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Внутрішня різьба M10x1
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	0 psi...145 psi
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	РМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS