


Швидкороз'ємний штекер KS4-CK-4

Номер деталі: 2150

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.9 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	252 л/хв...261 л/хв
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	273.2 л/хв...282.9 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	26 г
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	Анодований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Істотна інформація о матеріалах	Нікельована латунь