

Паралельний комплект EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

Номер деталі: 2154009

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|-------------------------|
| Розмір | 50 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Передаточне число | 1:1 |
| Макс. швидкість обертання | 6000 об/хв |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 12.1 кг·мм ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.01 Н·м |
| Передаваний крутний момент | 1 Н·м |
| Вага продукту | 610 г |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | D32B |
| Код інтерфейсу Motor In | 40P |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |