


Паралельний комплект EAMM-U-50-S38-40P-78

Номер деталі: 2155239

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	12.1 кг·мм²
Обертовий момент приводу на холостому ході	0.01 Н·м
Передаваний крутний момент	1 Н·м
Вага продукту	577 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S38
Код інтерфейсу Motor In	40P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS