


Комплект поворотної цапфи DAMT-V1-50-A

Номер деталі: 2214909

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
На підставі норм	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	2.5 кН
Вага продукту	602.2 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований
Матеріал цапфи	Оцинкована сталь
Матеріал затискного елемента	Оцинкована сталь
Матеріал штока	Високолегована нержавіюча сталь