


Осьовий комплект EAMM-A-D60-80P-S1

Номер деталі: 2218564

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	75.7 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм²
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	1040 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D60
Код інтерфейсу Motor In	80P
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS