


Осьовий комплект EAMM-A-D40-40G-G2

Номер деталі: 2256398

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	62.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 кг·мм²
Передаваний крутний момент	12.5 Н·м
Вага продукту	450 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D40 D40C
Код інтерфейсу Motor In	40G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS