


Осьовий комплект EAMM-A-D40-60G-S1

Номер деталі: 2256409

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	67.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 кг·мм²
Передаваний крутний момент	12.5 Н·м
Вага продукту	570 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D40
Код інтерфейсу Motor In	60G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS