

Фланцевий манометр FMA-63-0,25-C

Номер деталі: 225783

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 бар...0.25 бар
Область відображення	0 psi...3.6 psi
Відповідає стандарту	EN 837-3
Номінальний розмір манометра	63
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі
Робоче середовище	Рідкі середовища Газоподібні середовища
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Робочий тиск	0 бар...0.25 бар
Коефіцієнт змінного навантаження	0.9
Коефіцієнт постійного навантаження	0.75
Клас точності вимірювань	1,6
Ступінь захисту	IP43
Температура середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	Сталь
Матеріал оглядового вікна	PMMA
Матеріал кріпильного кільця	Сталь
Матеріал гвинтів	Сталь
Вага продукту	120 г