


# Паралельний комплект EAMM-U-60-S48-40G-91

Номер деталі: 2283760

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Розмір                                    | 60                      |
| Положення монтажу                         | Будь-який               |
| Передаточне число                         | 1:1                     |
| Макс. швидкість обертання                 | 6000 об/хв              |
| Відповідність LABS                        | VDMA 24364 Зона III     |
| Температура зберігання                    | -25 °C...60 °C          |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %                |
| Ступінь захисту                           | IP40                    |
| Температура навколишнього середовища      | -10 °C...60 °C          |
| Момент інерції маси                       | 26.7 кг·мм <sup>2</sup> |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.07 Н·м                |
| Передаваний крутний момент                | 3 Н·м                   |
| Вага продукту                             | 1110 г                  |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | S48                     |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 40G                     |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS      |