

Глушник U-1/8

Номер деталі: 2307

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Витрата по відношенню до атмосфери	2000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	74 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Вага продукту	2.3 г
Пневматичне з'єднання	G1/8
Матеріал демпферної вставки	PE
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS