


ОСЬОВИЙ КОМПЛЕКТ EAMM-A-R38-60G

Номер деталі: 2310075

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	46 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.2 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	4.4 Н·м
Вага продукту	390 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	R38
Код інтерфейсу Motor In	60G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS