

З'єднувальна лінія
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
Номер деталі: 2384165

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	28 г
Електричне підключення 1	2х кутова розетка, M12, 3-pin
Електричне підключення 2	Роз'єм кутовий, M8, 4-pin
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	2 А
Довжина кабелю	0.2 м
Діаметр кабелю	2.9 мм
Склад кабелю	2 x 0,14 мм ²
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...80 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)