


Монтажна плита VABP-S1-1V1G-G14-2

Номер деталі: 2614860

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 мм
Функціональне підключення 32	G1/8
Функційне підключення 34	G1/8
Пневматичний порт 22	Монтажна плита G1/4
Пневматичне з'єднання 44	Монтажна плита G1/4
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 бар...16 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1400 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	1623 г
Під'єднання пілотного повітря 14	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнювального кільця	NBR
Матеріал гвинтів	Сталь