

Ущільнювальне кільце NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Номер деталі: 2652517

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода (рідка, без льоду) Пар
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...120 °C
Номінальний момент дотягування	20 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	0.05 г
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PEEK