

Муфта
ЕАМС-42-50-10-19
Номер деталі: 2733794

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	10 мм
Діаметр захвату 2	19 мм
Розмір	42
Номінальна довжина	50 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 кг·мм²
Передаваний крутний момент	17 Н·м
Вага продукту	147 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS