


Стопорний комплект EADP-ES-R3-32

Номер деталі: 2735411

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....325 град.
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Момент інерції маси JO	1,3 кг·см ²
Вага продукту	290 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Берилієва бронза нікельована
Матеріал фланця	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал захвату	Кований алюмінієвий сплав Анодований