


Сильфонный цилиндр EB-80-45

Номер деталі: 2748904

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Необхідний монтажний Ø	95 мм
Крок	45 мм
Максимальна висота, висунутий	110 мм
Максимальний кут нахилу	15 град.
Максимальне пересування	10 мм
Мінімальна монтажна висота	65 мм
Режим роботи	Одиначної дії
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	200 Н
Вага продукту	500 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	CR
Матеріал корпусу	Алюмінієве лиття