


Напрямний блок EAGF-V2-KF-32-400

Номер деталі: 2782923

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	400 мм
Люфт на поверненні	0 мкм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	750 Н
Максимальна статична сила Fy	1020 Н
Максимальна сила Fz	750 Н
Максимальна сила Fz статична	1020 Н
Максимальний момент Mx	28 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	38 Н·м
Max. Moment My	34 Н·м
Максимальний момент My , статичний	46 Н·м
Максимальний момент Mz	34 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	46 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Рухома маса	1444 г
Вага продукту	2405 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	30 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.1 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Сталь