


# Напрямний блок EAGF-V2-KF-40-400

Номер деталі: 2783080

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Розмір                                           | 40                                      |
| Крок                                             | 400 мм                                  |
| Люфт на поверненні                               | 0 мкм                                   |
| Положення монтажу                                | Будь-який                               |
| Напрямна                                         | Точна напрямна                          |
| Конструкція                                      | Направляюча                             |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 0 - відсутність корозійного напруження  |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B2-L                          |
| Температура навколишнього середовища             | -20 °C...80 °C                          |
| Максимальна сила Fy                              | 1000 Н                                  |
| Максимальна статична сила Fy                     | 1260 Н                                  |
| Максимальна сила Fz                              | 1000 Н                                  |
| Максимальна сила Fz статична                     | 1260 Н                                  |
| Максимальний момент Mx                           | 44 Н·м                                  |
| Максимальний момент Mx статичний                 | 55 Н·м                                  |
| Max. Moment My                                   | 52 Н·м                                  |
| Максимальний момент My , статичний               | 65 Н·м                                  |
| Максимальний момент Mz                           | 52 Н·м                                  |
| Максимальний статичний момент Mz                 | 65 Н·м                                  |
| Сила переміщення                                 | 15 Н                                    |
| Рухома маса                                      | 2563 г                                  |
| Вага продукту                                    | 3797 г                                  |
| Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм            | 38 мм                                   |
| Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу | 4.2 мм                                  |
| Тип кріплення                                    | 3 внутрішньою різьбою                   |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                      |
| Матеріал елемента напрямної                      | Загартована сталь                       |
| Матеріал корпусу                                 | Кований алюмінієвий сплав<br>Анодований |
| Матеріал плити напрямних                         | Сталь                                   |