


Напрямний блок EAGF-V2-KF-50-100

Номер деталі: 2783639

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Крок	100 мм
Люфт на поверненні	0 мкм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F _y	1260 Н
Максимальна статична сила F _y	1600 Н
Максимальна сила F _z	1260 Н
Максимальна сила F _z статична	1600 Н
Максимальний момент M _x	65 Н·м
Максимальний момент M _x статичний	83 Н·м
Max. Moment M _y	70 Н·м
Максимальний момент M _y , статичний	89 Н·м
Максимальний момент M _z	70 Н·м
Максимальний статичний момент M _z	89 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Рухома маса	2505 г
Вага продукту	4549 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	46 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.3 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Сталь