


**Паралельний комплект**  
**EAMM-U-86-D50-60H-102**  
Номер деталі: 2803326

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                               | Значення               |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Розмір                                    | 86                     |
| Положення монтажу                         | Будь-який              |
| Передаточне число                         | 1:1                    |
| Макс. швидкість обертання                 | 5000 об/хв             |
| Відповідність LABS                        | VDMA 24364 Зона III    |
| Температура зберігання                    | -25 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %               |
| Ступінь захисту                           | IP40                   |
| Температура навколишнього середовища      | -10 °C...60 °C         |
| Момент інерції маси                       | 175 кг·мм <sup>2</sup> |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.25 Н·м               |
| Передаваний крутний момент                | 9.5 Н·м                |
| Вага продукту                             | 2500 г                 |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | D50B                   |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 60H                    |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS     |