


Фланцеве кріплення EANH-V2-32-R1

Номер деталі: 2827587

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
На підставі норм	ISO15552
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Максимальна вантажопідйомність	1 кН
Вага продукту	206 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь