


Т-подібний фітинг NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Номер деталі: 2839846

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101
Тип кріплення	Можливість вкручування
Вага продукту	28 г
Електричне підключення 1	Розетка пряма, M12x1, 5-контактна, А-кодуювання
Електричне підключення 2	Штекер прямий, M12x1, 2-pin, А-кодуювання
Електричне підключення 3	Роз'єм прямий, M12, 3-pin, А-кодуювання
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	1.5 кВ
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	TPE-U (PUR)
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Позолочений