

Блок підключення MRS-2

Номер деталі: 2844247

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	2
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	2.5 Н·м
Максимальний момент дотягування, настіне кріплення	4 Н·м
Вага продукту	365 г
Пневматичний порт 1	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав