


Гальмівний резистор CACR-KL2-40-W2000

Номер деталі: 2882343

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	500
Положення монтажу	вільна конвекція Бажано вертикально
Імпульсний гальмівний резистор на 380 V	8000 Вт·с
Імпульсний гальмівний резистор на 780 V	7200 Вт·с
Продуктивність при 35% ED і 20°C	2000 Вт
Номінальна потужність гальмівного резистора	800 Вт
Номінальний гальмівний резистор на 380 V	600 Вт
Номінальний гальмівний резистор на 780 V	480 Вт
Значення опору	40 Ом
Дозвіл	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	2400 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів за бажанням:
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS